

BW-1 型 電極洗浄機

本器は PH 用電極又は ORP 電極を自動的に一定時間
ブラッシで電極の先端面及び側面を洗浄するもので、
広範囲の水質に対しても極めて有効な電極の洗浄を物
理的に行います。

特 徴

- 特殊機構の採用により、電極の先端及び側面をブラッシ洗浄できます。
- 内蔵タイマーの設定により、水質に合わせた動作時間及び動作時間々隔にする事が可能です。
- 洗浄機よりの電極の着脱が極めて簡単です。
- ブラッシの交換が簡単にできます。

標準仕様

型 名：BW-1 型

洗浄方式：ブラッシング

材 質：硬質塩化ビニール及びステンレス
(SUS303)

ブラッシ材質：ポリプロピレン

洗浄時間：30分タイマーにより設定可変

洗浄間隔：24時間タイマーにより設定可変

使用温度：0～60℃

電 源：AC100V 50/60Hz 0.15A



重 量：約6.5 kg

動 作

- (1) AC100V の電源を投入すると、内蔵タイマーにより、一定時間（30分以内可変）ブラッシング洗浄を行います。
- (2) その後は一定時間々隔（0.5～24時間可変）で(1)の動作を繰返します。
- (3) 途中で電源を切り、再投入すると、再び(1)～(2)の動作を行います。

外形寸法図〔mm〕

上面図



〔注〕 性能向上のために予告なしに仕様等を変更させていただく事がありますが御了承下さい。



JIS表示許可工場・公害計器製造登録工場


富士精密電機株式会社

本社工場／〒153 東京都目黒区目黒2丁目15番14号
TEL. 03(3716)3441代 FAX. 03(3716)3820
鷺津工場／〒431-04 静岡県湖西市鷺津1122-2
TEL. 053(576)0093代 FAX. 053(576)4722

代理店

超音波洗浄器

UTW-1型



本器は電極を被検液に浸漬したまゝ、自動的に電極表面の汚れを除き、PH測定 of 電極洗浄という厄介な作業から貴方を開放します。

特 徴

- 洗浄器の動作中でもPH測定系統に影響を与えません。
- 現場用として設計していますので堅牢で取扱いも容易です。
- 遠隔操作も可能です。
- 当社のGH-I形ホルダー用に機構設計されています。

仕 様

形 名：UTW-1型 超音波洗浄器

使用温度：-5～+90℃ 可有

材 質：浸漬部ステンレス

SUS316

発振部カバー鉄製

電 源：AC100V±10%

50/60Hz

発振器部：防水構造

発振周波数 約100KHz


消費電力 30VA以下

動作連続式

超音波出力 約10W

被検液によって浸漬部の材質の変更にも
応じていますので御相談下さい。

外形寸法図(mm)



- PH電極のみならず、色々な電極、例えば電導度計の電極の洗浄にも御使用になれます。御連絡下さい。
- 発振部と浸漬部間は 3 m の専用コードで接続されています。
- 発振部は U 字ボルトで取付ける構造になっていますが制御盤の中に納める様にも出来ますので御相談下さい。

〔注〕 性能向上のために予告なしに仕様等を変更させていただく事が有りますが御了承下さい。



JIS表示許可工場・公害計器製造登録工場

富士精密電機株式会社

本社工場／〒153 東京都目黒区目黒 2 丁目 1 5 番 1 4 号
TEL. 03(3716)3441代 FAX. 03(3716)3820
驚津工場／〒431-04 静岡県湖西市驚津 1 1 2 2 - 2
TEL. 053(576)0093代 FAX. 053(576)4722

代理店